

Nederlands

NaiLED LED technology

INHOUD

1. Paklijst
2. Functiebeschrijving
3. Productbeschrijving
4. Gebruiksaanwijzing
5. Specificaties
6. Aandachtspunten

1 Paklijst

1. Lamp 1 stuks
2. Adapterstekker 1 stuks
3. Handleiding 1 stuks

2 Functiebeschrijving

1. Bewegings-infraroodsensor
2. LED digitaal beeldscherm
3. Tijdinstelling: 10sec.
4. Tijdinstelling: 30sec.
5. Tijdinstelling: 60sec.
6. Tijdinstelling: 99sec. (Low-Heat-Modus)
7. Adapter aansluiting

3 Productbeschrijving

1. Deze lamp is geschikt voor professioneel gebruik bij het uitharden van alle UV/LED geactiveerde acrylaten/gel/gelpolish ten behoeve van nagelverzorging.

4 Gebruiksaanwijzing

1. Sluit de adapterstekker aan.
2. Tijdinstelling is 10sec., 30sec., 60sec. of 99sec. (99sec. is lage warmte modus).
3. Nadat u de lamp heeft aangesloten, kunt u op een willekeurige timerknop drukken om te selecteren.
4. Wanneer u halverwege het werk nogmaals op de timerknop drukt, gaat de lamp in de stand-bystand.
5. Druk na het starten van de lamp niet op een timer-knop, zodra u uw hand erin steekt, zal de infraroodsensor de lamp automatisch starten, de maximale werktijd is 120sec.
6. Wanneer de lamp werkt onder de modus 10sec., 30sec., 60sec. en de bewegingssensor, houdt u de timerknop 99sec. Double Power gedurende 2sec. ingedrukt, het huidige vermogen kan worden geschakeld tussen 54wt en 75wt. (Wattage kan alleen worden gewisseld als de lamp werkt onder de modus 10sec., 30sec., 60sec. en bewegingssensor).
7. Druk op de timer 99sec., de lamp gaat naar de pijnloze modus, het uitgangsvermogen neemt geleidelijk toe.
8. Het LED-display toont het aftellen van de tijd wanneer de lamp werkt in de modus van 10sec., 30sec., 60sec., het display zal de olopende tijd weergeven wanneer de lamp werkt in de modus van de pijnloze modus van 99sec. en de infraroodsensor.
9. De knoppen 10sec., 30sec., 60sec. en 99sec. hebben een geheugenfunctie. Na het selecteren van een bepaalde tijd, onthoudt de lamp de selectie en de volgende keer dat u uw hand in de lamp steekt, begint deze met de eerder geselecteerde tijd.

5 Specificaties


1. 36St dubbele lichtbron (365*405nm) UV/LED lichtpunten
2. Vermogen: 75W (maximaal)
3. Adapter: Invoerspanning 100-240V 50/60HZ
Uitvoerspanning DC 24V
4. Product afmeting: 220*204*99mm
5. Verpakking afmeting: 225*210*105mm

6 Aandachtspunten


1. Lees de handleiding zorgvuldig voor gebruik.
2. Gebruik a.u.b. de bijgevoegde adapter, ongeschikte adapters kunnen schade aan het apparaat veroorzaken.
3. Laat geen water of andere vloeistoffen in de lamp komen om schade en elektrische schokken te voorkomen.
4. Gebruik de lamp niet als de timerknop niet goed werkt.
5. Koppel de adapter los als u de lamp lange tijd niet gebruikt.
6. Gebruik geen vreemde adapter ter voorkoming van mogelijke risico's.
7. De ononderbroken werktijd per keer mag niet meer dan 600sec./10min. bedragen, dit verkort de levensduur van de lamp.
8. Dit zichtbare licht is onschadelijk voor de ogen, maar vermijd lange directe blootstelling.



HAND-HELD DESIGN



Detachable base



10s/30s/60s time button
99s low heat mode, double power 54w/75w



English

NaiLED LED technology

CONTENT

1. Packing list
2. Function description
3. Product description
4. Manual
5. Parameters
6. Attention

1 Packing List

1. Lamp 1 pcs
2. Power supply 1 pcs
3. Manual 1 pcs

2 Function description

1. Motion infrared sensor
2. LED digital screen
3. Timer: 10sec.
4. Timer: 30sec.
5. Timer: 60sec.
6. Timer: 99sec. (Low-Heat-Mode)
7. Adapter connector

3 Product description

1. This lamp is suitable for professional use curing all UV/LED activated acrylates/gel/gelpolish for nail care.

4 Manual

1. Connect the power adapter to the lamp.
2. Timer is 10sec., 30sec., 60sec. or 99sec. (99sec. is the painless mode).
3. After starting the lamp, you can press any timer button for selection.
4. When you press the timer button again halfway through work, the lamp switches to standby mode.
5. Do not press any timer button after starting the lamp, once you put your hand into it, the infrared sensor will automatically start the lamp, the maximum working time is 120sec.
6. When the machine is working under the mode of 10sec, 30sec., 60sec. and the motion sensor, press and hold the timer button 99sec. Double Power for 2sec., the current power can be switched between 54w and 75w. (Power can be only switched when lamp is working under the mode 10sec., 30sec., 60sec. and motion sensor).
7. Press the timer 99sec., lamp will go to the painless mode, the output power will increase gradually.
8. The LED display will show the time countdown when the lamp is working under the mode 10sec., 30sec., 60sec., the display will show the ascending time when the lamp is operating in the painless mode of 99sec. and the infrared sensor.
9. The 10sec., 30sec., 60sec. en 99sec. buttons have a memory function. After selecting a given time, the lamp remembers the selection and the next time you insert your hand into the lamp, it starts with the previously selected time.

5 Parameters

1. 36pcs double light source (365*405nm) UV/LED beads
2. Power: 75W (Max)
3. Adapter: Rated input 100-240V 50/60HZ
Rated output DC 24V
4. Product size: 220*204*99mm
5. Box size: 225*210*105mm

6 Attention


1. Read the manual carefully before use.
2. Please use the enclosed adapter, unsuitable adapters may cause damage to the device.
3. Do not let water or other liquid into the lamp to avoid damage and electric shock.
4. Do not use the lamp if timer button does not work properly.
5. Please disconnect the adapter when not in use for a long time.
6. Do not use the wrong adapter in case of any potential risk.
7. The continuous working time at a time should not exceed 600sec./10min., this will shorten the lamp lifetime.
8. This visible light is harmless to eyes but avoid long direct exposure.



HAND-HELD DESIGN



Detachable base



10s/30s/60s time button
99s low heat mode, double power 54w/75w



Deutsch

NaiLED LED technology

INHALT

1. Packliste
2. Funktionsbeschreibung
3. Produktbeschreibung
4. Gebrauchsanweisungen
5. Spezifikationen
6. Kündigungen

1 Packliste

1. Lampe 1 Stck
2. Zwischenstecker 1 Stck
3. Gebrauchsanweisung 1 Stck

2 Funktionsbeschreibung

1. Bewegungsinfrarotsensor
2. LED digitaler Bildschirm
3. Zeitinstellung: 10sek.
4. Zeitinstellung: 30sek.
5. Zeitinstellung: 60sek.
6. Zeitinstellung: 99sek. (Low-Heat-Modus)
7. Adapteranschluss

3 Produktbeschreibung

1. Diese Lampe ist für den professionellen Gebrauch geeignet und härtet alle UV/LED-aktivierten Acrylate/Gel/Gelpoliermittel für die Nagelpflege aus.

4 Gebrauchsanweisungen

1. Schließen Sie das Netzteil an.
2. Der Timer ist 10s, 30s, 60s und 99s (99 ist der schmerzlose Modus)
3. Nach dem Starten der Lampe können Sie eine beliebige Timertaste zur Auswahl drücken.
4. Wenn Sie nach der Arbeit erneut die Timer-Taste drücken, wechselt die Lampe in den Standby-Modus.
5. Drücken Sie nach dem Starten der Lampe keine Timer-Taste. Sobald Sie Ihre Hand hineingelegt haben, startet der Infrarotsensor die Lampe automatisch. Die maximale Arbeitszeit beträgt 120 Sekunden.
6. Wenn die Maschine im Modus 10s, 30s, 60s und dem Bewegungssensor arbeitet, halten Sie die Timertaste 99s/Double Power 2 Sekunden lang gedrückt. Die aktuelle Leistung kann zwischen 54 W und 75 W umgeschaltet werden. (Die Stromversorgung kann nur umgeschaltet werden, wenn die Lampe im Modus 10s, 30s, 60s und Bewegungssensor arbeitet.)
7. Drücken Sie den Timer 99s, die Lampe wechselt in den schmerzfreien Modus, die Ausgangsleistung steigt allmählich an.
8. Das LED-Display zeigt den Zeit-Countdown an, wenn die Lampe im Modus 10s, 30s, 60s arbeitet. Das Display zeigt die aufsteigende Zeit an, wenn die Lampe im schmerzlosen Modus 99s und der Infrarotsensor arbeitet.
9. Die Tasten 10s, 30s, 60s, 99s haben eine Speicherfunktion. Nach der Auswahl einer bestimmten Zeit merkt sich die Lampe die Auswahl und beginnt beim nächsten Einsetzen Ihrer Hand in die Lampe mit der zuvor ausgewählten Zeit.

5 Parameters

1. 36Stck doppelte Lichtquelle (365 + 405 nm) UV/LED-Lichtpunkte
2. Stromverbrauch: 75W (Max)
3. Zwischenstecker: Eingangsnennleistung 100-240V 50/60HZ
Ausgangsnennleistung: DC 24V
4. Produktgröße: 220*204*99mm
5. Kartongröße: 225*210*105mm

6 Attention


1. Lesen Sie das Handbuch vor Gebrauch sorgfältig durch.
2. Bitte verwenden Sie den beiliegenden Zwischenstecker. Ungeeignete Zwischenstecker können das Gerät beschädigen.
3. Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Lampe, um Beschädigungen und Stromschläge zu vermeiden.
4. Verwenden Sie die Lampe nicht, wenn die Timer-Taste nicht richtig funktioniert.
5. Bitte trennen Sie den Zwischenstecker, wenn Sie in längere Zeit nicht benutzen.
6. Wenn der Zwischenstecker kaputt ist, benutzen Sie bitte nicht, um mögliche Gefahren zu vermeiden.
7. Die kontinuierliche Arbeitszeit sollte jeweils 600s / 10 min. nicht überschreiten. Dies verkürzt die Lebensdauer der Lampe.
8. Dieses sichtbare Licht ist für die Augen ungefährlich, aber vermeiden Sie lange direkte Exposition.



HAND-HELD DESIGN



Detachable base



10s/30s/60s time button
99s low heat mode, double power 54w/75w

