



CLEAR ANTIBACTERIAL C

Carefully applied to your glass or flat surfaces, this film containing silver ions in its epidermis ensures the non-proliferation of bacteria. JIS Z 2801:2010 tested.



Garantie SOLAR SCREEN®
5 JAHRE



Lagerung von -5°C bis +40°C
3 JAHRE



REACH, RoHS konform
RESPEKTIERT

BREITEN ERHÄLTLICH :

↔ **152 cm**

TECHNISCHES DATENBLATT


berechnete Daten basierend auf Folien die auf 3 mm dicken Glas aufgebracht werden (*auf Doppelverglasung 4-16-4).

UV- Übertragung	0.5 %
Lichtsichtbarkeit	90 %
Reflexion von externem, sichtbarem Licht	9 %
Reflexion des internen, sichtbaren Lichts	9 %
Gesamtsonnenenergie reflektiert	14 %
Gesamtsonnenenergie reflektiert 2*	15 %
Verhältnis der Sonnenstrahlung :	
Solarenergie Reflexion	9 %
Solarenergie Absorption	7 %
Solarenergie Transmission	84 %
Reduzierung der Sonnenblendung	13 %
g-Wert	0.85
U-Wert	
Verschattungskoeffizient	0.9
Installationstyp : Innen	
Rollenlänge	30.5 m
Folienkomposition	PET
Dicke	50 µ

Farbe von außen : TRANSPARENT

BAU

1. Hard scratch resistant layer, for durability and ease of maintenance during window cleaning with silver ion capsules
2. High optical quality polyester
3. Bonding adhesive
4. High optical quality polyester
5. PS adhesive, glass polymerization within 15 days
6. Protection release liner, disposable after installation



PFLEGEANLEITUNG

Seifenwasser (ref 0805 film on), bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.

Die Informationen in diesem Datenblatt sind nicht faktisch. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung der Folien jederzeit zu ändern. Konsultieren Sie unsere Garantiebelege und unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

MONTAGEHINWEISE

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen**

Einzelscheibe	✓
Getönte Einzelscheibe	✓
Reflektierende getönte Einzelscheibe	✓
Doppelscheibe	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
STADIP EXT. klare Doppelscheibe	✓
STADIP INT. klare Doppelscheibe	✓

✓ ja ! Vorsicht ✗ Nicht empfohlen

**Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2,5m², kontaktieren Sie uns für weitergehende Details oder um eine Thermale Stress Analyse zu erhalten.